


Kabel łączący NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9

Numer części: 575425

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	DIN 47100
Oznaczenie kabla	Bez uchwytu tabliczki opisowej
Liczba podłączeń/rozłączeń	50
Waga produktu	1 850 g
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Kątowe
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Sub-D
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	25
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	25
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu	2 śruby 4-40 UNC
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Controller side
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Kabel
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Wolny koniec
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	25
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	25
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	2.6 A
Odporność na piki napięcia	2.4 kV
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak
Długość kabla	10 m
Charakterystyka kabla	Standard
Warunki testowania kabla	Warunki testu na zapytanie
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	≥ 42 mm
Promień gięcia, kabel zainstalowany elastycznie	≥ 126 mm
Przepust dla kabla	M20x1,5
Średnica kabla	10.2 mm
Tolerancja średnicy kabla	± 0,25 mm
Budowa kabla	25x0,34
Nominalny przekrój przewodu	0.34 mm ²
Końce żył	Cut off bluntly
Stopień ochrony	IP65 IP67
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-35 ... 80 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 80 °C
Temperatura przechowywania	-35 ... 80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	PVC
Kolor powłoki kabla	Szary

Cecha	Wartość
Materiał obudowy	PA66-GF30
Kolor obudowy	Czarny
Materiał śrub	Stal
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał styków elektrycznych	Brąz Styki połącane
Materiał izolacji	PVC