



# Stół obrotowy DHTG-90-

Numer części: 575739  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2023. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Wielkość	90
Równoległość płyty	$\leq 0.04$ mm
Bicie osiowe płyty	$\leq 0.02$ mm
Współosiowość płyty	$\leq 0.02$ mm
Powtarzalność kąta obrotu	$\leq 0.03$ deg
Amortyzacja	Amortyzator, charakterystyka twarda, nastawialny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Konstrukcja	Sprzęgło zębate Zębátka/Zębnik Dodatnio poprowadzona sekwencja ruchu
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników indukcyjnych
Podział	2 ... 24 deg
Ciśnienie robocze	4 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Poziom ciśnienia akustycznego	$\leq 70$ dB(A)
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Maks. siła osiowa statyczna	2 000 N
Maks. statyczny moment uchylny	150 Nm
Maks. siła poprzeczna statyczna	5 000 N
Maks. styczny moment statyczny	150 Nm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4.4 Nm
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych i tulejek centrujących
Przylącza pneumatyczne	Gwint wewnętrzny M5
Materiał tarczy	Stal ocynkowana
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał zderzaków	Stal ocynkowana
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium