

Moduł manipulatora EHMY-LP-EGC-50-TB-KF- -

Numer części: 8004611

FESTO



Przykładowy model

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Średnica efektywna zębika napędu	18,46 mm
Skok roboczy	200 ... 1 900 mm
Wymagana płaskość powierzchni montażowych	0,1 mm/m
Wydłużenie paska zębatego	0,094 %
Podział paska zębatego	2 mm
Pozycja zabudowy	Pozioma
Konstrukcja	Elektromechaniczny moduł liniowy Z paskiem zębatym
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Maks. przyspieszenie	50 m/s ²
Maks. prędkość	3 m/s
Powtarzalność	±0,08 mm
Czas pracy ciągłej	100 %
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	5 ... 45 °C
Maks. siła posuwu F _x	50 N
Stała posuwu	58 mm/U
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS