


# Moduł manipulatora EHMZ-DGEA-40-TB-KF- -

Numer części: 8004627

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2024. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO



Przykładowy model

## Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Średnica efektywna zębniaka napędu	38.2 mm
Skok roboczy	50 ... 1 000 mm
Wydłużenie paska zębatego	0.056 %
Podział paska zębatego	5 mm
Pozycja zabudowy	Pionowa
Konstrukcja	Elektromechaniczny moduł liniowy Z paskiem zębatym
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Maks. prędkość	3 m/s
Powtarzalność	±0,05 mm
Czas pracy ciągłej	100 %
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 %
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	5 ... 45 °C
Maks. siła posuwu F <sub>x</sub>	1 000 N
Stała posuwu	120 mm/U
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS