

# Moduł manipulatora EHMZ-EGC-120-BS-KF- -

Numer części: 8004624

FESTO



Przykładowy model

## Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

Cecha	Wartość
Skok roboczy	200 ... 1 000 mm
Średnica śruby	25 mm
Skok śruby	10 ... 25 mm/U
Pozycja zabudowy	Pionowa
Konstrukcja	Elektromechaniczny moduł liniowy Z trzpieniem
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Maks. przyspieszenie	15 m/s <sup>2</sup>
Maks. prędkość	0.6 ... 1.5 m/s
Powtarzalność	±0,02 mm
Czas pracy ciągłej	100 %
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	5 ... 45 °C
Maks. siła posuwu F <sub>x</sub>	1 300 N
Stała posuwu	10 ... 25 mm/U
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS