

Cewka

VACF-B-C1-5

Numer części: 8030810

FESTO

Schemat podłączenia typ C, zgodnie z normą EN 175 301, 12 V DC



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z normą	IEC 61010-1
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Charakterystyka cewki	12 V DC: 3,4 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Ograniczenie temperatury otoczenia i medium	-20 - 50 °C
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Waga produktu	52.4 g
Przylącze elektryczne	Schemat podłączenia typu C wg EN175301-803 Wg EN 175301-803
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA Stal
Materiał cewki	Miedź Stal Termoplastyczny
Materiał uzwojenia	Miedź