


Cewka VACF-B-B2-1A

Numer części: 8030804

FESTO

Schemat podłączenia typ B, standard branżowy, 24 V AC/50-60 Hz



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z normą	IEC 61010-1
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Charakterystyka cewki	24 V AC: 50/60 Hz, moc przełączana 3,9 VA, moc podtrzymania 2,6 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Certyfikat	DNVGL-TAA000011J
Ograniczenie temperatury otoczenia i medium	-20 - 50 °C
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Waga produktu	55.8 g
Przylącze elektryczne	Schemat podłączenia typu B wg EN175301-803 wg standardu przemysłowego (11 mm)
Sposób montażu	Z nakrętką radełkowaną
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA Stal
Materiał cewki	Miedź Stal Termoplastyczny
Materiał uzwojenia	Miedź