



Manometr kołnierzowy PAGN-P-63-0.6M-G14-1

Numer części: 8037004

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres wskazań	0 ... 0.6 MPa
Zgodność z normą	EN 837-1
Wielkość nominalna manometru	63
Konstrukcja	Manometr z rurka sprężysta
Sposób montażu	Montaż na pulpicie
Medium robocze	Gazy obojętne ciecze obojętne
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.6 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 6 bar 0 ... 87 psi
Współczynnik obciążenia przemiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	1
Stopień ochrony	IP43
Temperatura przechowywania	-40 ... 70 °C
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Położenie przyłącza	Na tylnej ścianie, centrycznie
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Materiały w kontakcie z mediami	Mosiądz
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS
Materiał okienka podglądu	SAN
Materiał pierścienia mocującego	Stal
Materiał śrub	Stal
Kolor obudowy	Czarny
Waga produktu	120 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie acetyleny Nie tlen