


# Gniazdo łącznika NPHS-D6-P-G18

Numer części: 8059266

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	5 mm
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 10 bar
Normalny przepływ nominalny	875 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	3.5 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 10 %
Waga produktu	94 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS