


Gniazdo łącznika NPHS-D6-P-G38

Numer części: 8059268

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Wielkość nominalna | 10.2 mm |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Normalny przepływ nominalny | 2 033 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Nominalny moment dokręcający | 12.5 Nm |
| Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia | ± 20 % |
| Waga produktu | 98 g |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny G3/8 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |