

# Przewód z tworzywa sztucznego PTFEN-1/2-NT-150

Numer części: 8061183

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	12.7 mm
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	120 mm
Średnica wewnętrzna	8.5 mm
Min. promień gięcia	81 mm
Instrukcje użytkowe	Przewód bez nadruku
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.095 ... 0.5 MPa -0.95 ... 5 bar -13.775 ... 72.5 psi
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-0.095 ... 1.2 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 12 bar
Ciśnienie robocze zależne od temperatury	-13.775 ... 174 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Próba ogniowa materiału	UL94 V-0
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa Cleanroom	Ten produkt jest obiektem statycznym, aktywne generowanie cząstek nie jest możliwe przy prawidłowym użytkowaniu. Wyczyść produkt przed użyciem w środowisku czystych pomieszczeń i zapewnij prawidłową instalację.
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia	-20 ... 150 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.153 kg/m
Przyłącza pneumatyczne	dla złączy wtykowych, średnica zew. 1/2"
Kolor	Naturalny
Twardość wg Shore'a	D 55 +/-5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	PTFE