


Płyta przyłączeniowa VABS-P12-S-M5-P3

Numer części: 8068637

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	25 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Specjalne właściwości	Kompatybilny z tlenem zgodnie z DIN EN 1797
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	0 ... 1.7 bar
Normalny przepływ nominalny	≥ 27 l/min
Normalny przepływ nominalny 2-3	≥ 28 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Gazy obojętne Tlen
Uwagi odnośnie medium roboczego	Niemożliwa praca na powietrzu olejonym Maksymalna wielkość cząstek: 5 μ m
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 70 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP00
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-20 ... 70 °C
Waga produktu	55 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 2S	M5
Przyłącze pneumatyczne 3	M5
Przyłącze pneumatyczne 5	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium, anodowany