


Zawór dławiąco-zwrotny VFOE-LE-T-G38-Q8

Numer części: 8068731

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Zawór dławiąco-zwrotny z dławieniem na wylocie
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Sposób uruchomienia	Ręczny
Element regulacyjny	Pokrętło obrotowe z blokadą
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	720 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	600 ... 900 l/min
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	PBT
Pozycja zabudowy	Dowolna
Rozmiar klucza SW	21 mm
Możliwość obracania	360° / nie jest dopuszczalne ciągłe obracanie
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0.02 ... 1 MPa 0.2 ... 10 bar 2.9 ... 145 psi
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1 150 l/min
Przepływ normalny w kierunku zwrotnym bez dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1300 ... 1500 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Klasa Cleanroom	ISO Klasa 4
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	15.6 Nm
Nominalny moment dokręcający	13 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	29.5 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	PBT
Materiał uszczelnień dynamicznych	HNBR
Materiał gwintowanego sworznia	Stal ocynkowana
Materiał pierścienia zwalniającego	PBT
Materiał uszczelnień statycznych	NBR