

# Zawór kulowy z napędem VZBM-A-1/4"-RP-40-D-2-B2-PB20

Numer części: 8070242

FESTO

Mosiądz, z napędem jednostronnego działania DAPS, 2/2, średnica nominalna 1/4", PN40, gwint EN 10226-1.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Zawór kulowy 2-drogowy Napęd wahadłowy
Sposób uruchomienia	Pneumatyczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przylącze zaworu procesowego	Rp1/4
Wskaźnik stanu załączenia	Kierunek rowka = Kierunek przepływu
Średnica nominalna DN	8
Ciśnienie robocze	5.5 ... 8 bar
Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego	40
Medium	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-] Gazy obojętne Woda – nie para wodna ciecze obojętne
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Ciśnieniowy punkt rosy 10°C poniżej temp. otoczenia/temp. medium Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura medium	-20 ... 130 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Przepływ Kv	5.9 m <sup>3</sup> /h
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Numer materiału dla obudowy	CW617N
Materiał uszczelnień	HNBR PTFE
Materiał kuli	Mosiądz chromowany
Numer materiału dla kuli	CW614N
Materiał wałka	Mosiądz
Numer materiału dla wałka	CW614N
Waga produktu	1 839 g
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję