


# Zawór kulowy z napędem VZBM-A-1"-RP-25-F-3L-B2-PA20

Numer części: 8070254

FESTO

Mosiądz, z napędem dwustronnego działania DAPS, 3/2, średnica nominalna 1", PN25, gwint EN 10226-1.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Zawór kulowy 3-drogowy Napęd wahadłowy
Sposób uruchomienia	Pneumatyczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przylącze zaworu procesowego	Rp1
Wskaźnik stanu załączenia	Kierunek rowka = Kierunek przepływu
Średnica nominalna DN	25
Ciśnienie robocze	5.5 ... 8 bar
Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego	25
Medium	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-] Gazy obojętne Woda – nie para wodna ciecze obojętne
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Ciśnieniowy punkt rosy 10°C poniżej temp. otoczenia/temp. medium Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Temperatura medium	-20 ... 130 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Przepływ Kv Typ L	70 m <sup>3</sup> /h
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany
Numer materiału dla obudowy	CW617N
Materiał uszczelnień	HNBR PTFE
Materiał kuli	Mosiądz chromowany
Numer materiału dla kuli	CW614N
Materiał wałka	Mosiądz
Numer materiału dla wałka	CW614N
Waga produktu	2 584 g
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję