

# Przyssawka OGVM-50-A-N-G14F

Numer części: 8073837

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Kompensator wysokości przyssawki	11.5 mm
Min. promień elementu chwytanego R	35 mm
Wielkość nominalna	7 mm
Średnica przyssawki	50 mm
Objętość przyssawki	15 cm <sup>3</sup>
Położenie przyłącza	na górze
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt przyssawki	Okrągła, mieszkowa, 1.5 fałdy
Ciśnienie robocze MPa	-95 ... 0 kPa
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-60 kPa -0.6 bar
Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	90 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	72 N
Waga produktu	41 g
Sposób montażu	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	Gwint wewnętrzny G1/4
Kolor	Czarny
Twardość wg Shore'a	60 +/- 5
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przyssawki	NBR