

Hamulec DACS-20-A-S

Numer części: 8072771

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Typ zacisku, kierunek działania	W obu kierunkach Zacisk przez sprężynę, luzowanie sprężonym powietrzem
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Funkcja bezpieczeństwa	Blokada tłoczyska i zatrzymanie ruchu
Performance Level (PL)	Zatrzymywanie, trzymanie, blokowanie ruchu / Kategoria 1, Performance Level c
Ciśnienie robocze MPa	0.38 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	3.8 ... 8 bar 55.1 ... 116 psi
Maks. dopuszczalne ciśnienie próbne	8 bar
Minimalne ciśnienie zwolnienia	3.8 bar
Do zaciskania na okrągłym pręcie	20 mm
Dopuszczenie	TÜV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy maszynowej EU
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi maszyn
Certyfikat	TÜV CA 697
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Statyczna siła trzymania	3 300 N
Waga produktu	3 143 g
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych Przy pomocy osprzętu
Przylącze odblokowujące, jednostka zaciskowa	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał sprężyny	Stal wysokostopowa
Materiał obudowy	Stal
Materiał szczęk zaciskowych	Stal narzędziowa
Materiał tłoka	Stal