

Kabel łączący NEBL-T12G4-E-10-N-LE4

Numer części: 8080792

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-111
Dopuszczenie	c UL us - Listed (OL)
Certyfikat	UL E504946
Oznaczenie kabla	Bez uchwytu tabliczki opisowej
Waga produktu	1 051 g
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Okrągły
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Proste
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	M12x1, kodowanie T wg EN 61076-2-111
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	4
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	4
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu	Screw lock
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Controller side
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Kabel
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Wolny koniec
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	4
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	4
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 63 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	12 A
Odporność na piki napięcia	1.5 kV
Ekranowanie	Brak
Długość kabla	10 m
Charakterystyka kabla	Suitable for energy chains
Warunki testowania kabla	Warunki testu na zapytanie
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	≥ 42 mm
Promień gięcia, kabel zainstalowany elastycznie	≥ 84 mm
Średnica kabla	8.4 mm
Tolerancja średnicy kabla	± 0,25 mm
Budowa kabla	4x1,5
Nominalny przekrój przewodu	1.5 mm ²
Końce żył	Usunięta ostona
Stopień ochrony	IP65 IP67
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-25 ... 80 °C
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-25 ... 80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Kolor powłoki kabla	Czarny
Materiał obudowy	PA

Cecha	Wartość
Kolor obudowy	Czarny
Materiał zamka śrubowego	Niklowany odlew cynkowy
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz
Materiał izolacji	PP