

# Przekładnia EMGA-80-A-G5-80P

Numer części: 8085347

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	80 mm
Wielkość kołnierza silnika	80 mm
Luz skrzętny	0.22 deg
Typ przekładni	Przekładnia kątowa
Przełożenie przekładni	5:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	7 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	67 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	1.017 kgcm <sup>2</sup>
Maks. moment obrotowy napędu	107 Nm
Maks. współczynnik sprawności	95 %
Odporność na skręcanie	4.8 Nm/arcmin
Waga produktu	4 300 g
Interfejs przekładnia-napęd	80G 80P
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS