


Zestaw balansera YHBP-

Numer części: 8087218

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres skoku	100 ... 1 990 mm
Średnica siłownika	50 ... 200 mm
Obsługiwane systemy kinematyczne	Kolumna podnosząca Kinematyka równoległa
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla napięcia roboczego
Ciśnienie robocze MPa	0.4 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	4 ... 8 bar
Maks. prędkość przemieszczenia	1 m/s
Zakres napięcia roboczego DC	21.6 ... 26.4 V
Czas pracy ciągłej	100 %
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Tętnienie resztkowe	5 %
Pobór prądu przy nieobciążonych wyjściach	2 A
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Stopień ochrony	IP65
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	IP20 dla przełącznika bezpieczeństwa PNOZ IP20 dla systemu sterowania CMCB-...-C IP20 dla sterownika CECC-D IP54 dla systemu sterowania CMCB-...-CC W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Obciążenie	25 ... 999 kg
Przełożenie kinematyki	1:5 dla kolumn podnoszących 1:1 - 1:5 dla systemów kinematycznych równoległych
Waga produktu	4.8 ... 60.5 kg
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS