

Zawór kulowy VZBE-3/8-WA-63-T-2-F0304-V15V15

Numer części: 8089039

FESTO

Festo jest tylko sprzedawcą tego produktu, a nie producentem.



Karta danych

Cecha	Wartość
Konstrukcja	Zawór kulowy 2-drogowy
Sposób uruchomienia	Mechaniczny
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Przyłącze zaworu procesowego	Końcówka do spawania zgodna z ASME B16.11
Wskaźnik stanu załączenia	Kierunek rowka = Kierunek przepływu
Rysunek otworowania kołnierza	F03 F04
Średnica wewnętrzna	12.5 mm
Średnica nominalna DN	10
Funkcja zaworu	2/2
Kierunek przepływu	Rewersyjny
Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego	63
Moment rozruchowy przy różnicy ciśnienia, ciśnienie nominalne, zawór procesowy PN	7 Nm
W oparciu o normę	ASME B16.11 ISO 5211
Medium	Para Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:~:] Gazy obojętne Woda cieczki obojętne
Temperatura medium	-20 ... 200 °C
Przepływ Kv	22 m ³ /h
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Materiał obudowy	Odlew ze stali szlachetnej
Numer materiału dla obudowy	1.4408/CF8M
Materiał uszczelnienia gniazda	PTFE, modyfikowany
Materiał uszczelnień	FPM PTFE
Materiał kuli	Odlew ze stali szlachetnej
Numer materiału dla kuli	1.4408/CF8M
Materiał wałka	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału dla wałka	1.4401
Waga produktu	400 g
Dopuszczenie	CRN
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję