



Zawór załączający MS4-EE-1/4-V24-B

Numer części: 8091771

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Seria	MS
Wielkość	4
Raster	40 mm
Konstrukcja	Zawór gniazdowy, uruchamiany elektrycznie
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Z blokadą Przez przyciśnięcie
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj sterowania	Z pilotem
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Ciśnienie robocze MPa	0.3 ... 0.7 MPa
Ciśnienie robocze	3 ... 7 bar
Wartość-C	8.36 l/sbar
Wartość-b	0.49
Normalny przepływ nominalny	2 000 l/min
Przepływ normalny, odpowietrzenie 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1 600 l/min
Charakterystyka cewki	24VDC:2,3
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Czas włączania	29 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa Cleanroom	ISO Klasa 7
Temperatura medium	-5 ... 50 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Sposób montażu	Z mocowaniem na ścianę-/płaską powierzchnię
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Waga produktu	194 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/4
Zasilanie pneum. pilotów	Wewnętrzne
Przyłącze elektryczne	Schemat podłączenia typu C wg EN175301-803 Wg EN 175301-803
Wyświetlanie stanu sygnału	Przy pomocy osprzętu
Materiał uszczelnień	HNBR NBR
Materiał obudowy	Wzmocnione PA