


Rezystor hamowania CACR-KL2-100-W1800

Numer części: 8091545

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	600
Pozycja zabudowy	Zapewniająca swobodną konwekcję Pionowa
Energia impulsu, rezystor hamujący przy 380 V	10 800 Ws
Energia impulsu, rezystor hamujący przy 780 V	10 800 Ws
Osiągi przy 35% cyklu pracy i 20°C	1 800 W
Moc nominalna rezystora hamującego	720 W
Moc znamionowa, rezystor hamujący przy 380 V	720 W
Moc znamionowa, rezystor hamujący przy 780 V	720 W
Wartość rezystancji	100 Ohm
Dopuszczenie	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Waga produktu	3 400 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS