


# Wyłącznik zbliżeniowy SDBF-FAS-1L-NU-K-9-N-LE

Numer części: 8106573

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	dla okrągłego rowka
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Mierzona wielkość	Położenie
Sposób pomiaru	Magneto rezystancyjny
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Wyjście dwustanowe	NPN
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Czas włączania	4 μs
Maks. prąd wyjściowy	200 mA
Maks. moc przełączania DC	4.8 W
Spadek napięcia	1 V
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak
Zakres napięcia roboczego DC	6 ... 24 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Kabel
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Wolny koniec
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Kierunek przyłącza wyjściowego	Wzdłuż
Kolor powłoki kabla	Czarny
Materiał powłoki kabla	PVC
Sposób montażu	Zamocowanie na stałe długości możliwe do włożenia w rowek
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kolor obudowy	Przeźroczysty
Wskaźnik stanu przełączania	LED
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-20 ... 80 °C
Stopień ochrony	NEMA 6
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III