


Chwytnak równoległy DHPL-40-100-P-A

Numer części: 8112225

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	40
Skok całkowity	100 mm
Skok na szczękę chwytaka	50 mm
Maks. dokładność zamienności	≤ 0.2 mm
Maks. luz kątowy na szczęce chwytaka ax, ay	≤ 0.1 deg
Maks. luz na szczęce chwytaka Sz	≤ 0.065 mm
Symetria osiowa	≤ 0.2 mm
Powtarzalność chwytaka	≤ 0.03 mm
Liczba szczęk chwytaka	2
Rodzaj napędu	Pneumatyczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
Funkcja chwytaka	Równoległy
Zabezpieczenie siły chwytania	Bez
Konstrukcja	Zębata/Zębik
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Całkowita siła chwytu przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwarcie	1 100 N
Całkowita siła chwytu przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamknięcie	924 N
Ciśnienie robocze MPa	0.15 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	1.5 ... 8 bar 21.75 ... 116 psi
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	≤ 1 Hz
Min. czas otwarcia przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	220 ms
Min. czas zamykania przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	281 ms
Maks. masa na zewnętrzną szczękę chwytaka	801 g
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Siła chwytania na szczękę chwytaka przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwarcie	550 N
Siła chwytania na szczękę chwytaka przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamknięcie	462 N
Masowy moment bezwładności	249.5 ... 487.2 kgcm ²
Maks. siła na szczęce chwytaka Fz, statyczna	750 N
Maks. moment na szczęce chwytaka Mx, statyczny	22 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka My, statyczny	22 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka Mz, statyczny	22 Nm
Przerwa konserwacyjna	Smarowanie na cały okres użytkowania
Waga produktu	4 480 g
Sposób montażu	Montaż bezpośredni przy pomocy gwintów Przy pomocy otworów przelotowych

Cecha	Wartość
	Do wyboru:
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty końcowej	Stop aluminium, anodowany
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał szczęk chwytaka	Stop aluminium, anodowany
Materiał uszczelnienia tłoka	TPE-U(PU)
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał o-ringu	NBR
Materiał śrub	Stal ocynkowana
Materiał zębátky przekładni	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał przekładni	Brąz spiekany