


Chwytnak równoległy DHPC-...-40-A-

Numer części: 8116734

FESTO



Przykładowy model

Karta danych

Ogólna karta danych - pojedyncze dane będą zależały od konfiguracji.

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | 40 |
| Skok na szczękę chwytaka | 15 mm |
| Maks. dokładność zmienności | 0.2 mm |
| Maks. luz kątowy na szczęce chwytaka ax, ay | 0 deg |
| Maks. luz na szczęce chwytaka Sz | 0 mm |
| Symetria osiowa | ≤ 0.2 mm |
| Powtarzalność chwytaka | ≤ 0.02 mm |
| Liczba szczęk chwytaka | 2 |
| Rodzaj napędu | Pneumatyczny |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania Jednostronnego działania Normalnie otwarty Zamknięty |
| Funkcja chwytaka | Równoległy |
| Zabezpieczenie siły chwytania | Bez |
| Konstrukcja | Podłączenie poprzez króciec montażowy Kierunek podłączenia z boku Kierunek podłączenia od dołu Płaski sposób mocowania palców chwytaka Dźwigniowa Montaż boczny palców chwytaka Montaż standardowy palców chwytaka Dodatnio poprowadzona sekwencja ruchu |
| Prowadzenie | Prowadzenie kulkowe |
| Sygnalizacja położenia | Przy pomocy czujników |
| Całkowita siła chwytu przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwarcie | 733.5 ... 777.2 N |
| Całkowita siła chwytu przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamknięcie | 675 ... 717.2 N |
| Ciśnienie robocze MPa | 0.1 ... 0.8 MPa |
| Ciśnienie robocze | 1 ... 8 bar 14.5 ... 116 psi |
| Maks. częstotliwość robocza chwytaka | 1 Hz |
| Min. czas otwarcia przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 158 ... 370 ms |
| Min. czas zamykania przy ciśnieniu 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 67 ... 153 ms |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 0 – Brak odporności na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Siła chwytania na szczękę chwytaka przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwarcie | 366.8 ... 388.6 N |
| Siła chwytania na szczękę chwytaka przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamknięcie | 337.5 ... 358.6 N |
| Masowy moment bezwładności | 14.87 ... 17.06 kgcm ² |

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Maks. siła na szczęce chwytaka Fz, statyczna | 245 N |
| Maks. moment na szczęce chwytaka Mx, statyczny | 2.3 Nm |
| Maks. moment na szczęce chwytaka My, statyczny | 4.5 Nm |
| Maks. moment na szczęce chwytaka Mz , statyczny | 2.3 Nm |
| Waga produktu | 1 396 ... 1 740 g |
| Sposób montażu | Montaż bezpośredni przy pomocy otworów przelotowych Montaż bezpośredni przy pomocy gwintów Na ramie montażowej Przy pomocy otworów przelotowych i kołków Z gwintem wewnętrznym i kółkiem Do wyboru: |
| Przyłącza pneumatyczne | M5 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Anodowane aluminium |
| Materiał szczęk chwytaka | Stal wysokostopowa, nierdzewna |