


Zespół adaptera DADG-AK-F9-1

Numer części: 8125947

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	1
W oparciu o normę	VDI/VDE 3847-2
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Nominalne ciśnienie robocze	0.6 MPa 6 bar
Nominalne ciśnienie robocze (psi)	87 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Ciśnieniowy punkt rosy 10°C poniżej temp. otoczenia/temp. medium Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Waga produktu	187 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał adaptera	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał płyty adaptera	Stop aluminium, anodowany
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna