


Płyta końcowa CPX-AP-A-EPR

Numer części: 8112477

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wymiary B x L x H	(wymiary montażowe) 30,4 mm x 117,2 mm x 53,6 mm
Raster	50.1 mm
Sposób montażu	Montaż bezpośredni przy pomocy otworów przelotowych Na szynie H przy pomocy osprzętu Przez otwór przelotowy pod śrubę M5 Przez otwór przelotowy pod śrubę M6
Waga produktu	116 g
Pozycja zabudowy	Dowolnie, na szynie montażowej: poziomo
Temperatura otoczenia	-20 ... 50 °C
Uwaga odnośnie temperatury otoczenia	Należy mieć na względzie obniżenie znamionowej temperatury otoczenia zgodnie z normą IEC 61131-2:2017
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 95 % Bez kondensacji
Nominalna wysokość użytkowania	≤ 2000 m ASL (≤ 79,5 kPa)
Maks. wysokość zabudowy	3 500 m
Uwaga do maks. wysokości zabudowy	> 2000 m ASL (< 79,5 kPa) Należy mieć na względzie obniżenie znamionowej temperatury otoczenia zgodnie z normą IEC 61131-2:2017
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Odporność na wibracje	Transport application test at severity level 2 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Informacja dotycząca odporności na drgania	SG1 na szynie montażowej SG2 do montażu bezpośredniego Transport application test at severity level 1 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27
Uwaga na temat odporności na wstrząsy	30 g/11 ms wg EN 60068-2-27 SG1 na szynie montażowej SG2 do montażu bezpośredniego Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 1 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27
Klasa ochrony	III
Kategoria przepięć	II
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS Nie zawiera halogenów Nie zawiera estrów kwasu fosforowego
Materiał płyty końcowej	Odlew aluminiowy, pokrycie ochronne
Materiał śrub	Stal, niklowana
Materiał uszczelnień	PU-Piana