

# Łącznik wtykowy NPQE-D-Q4-E-P10

Numer części: 8113105

FESTO



## Karta danych

| Cecha                                             | Wartość                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                          | Mini                                                         |
| Wielkość nominalna                                | 2.3 mm                                                       |
| Pozycja zabudowy                                  | Dowolna                                                      |
| Kształt                                           | Prosty kształt                                               |
| Jednostka opakowania                              | 10                                                           |
| Konstrukcja                                       | Typu wciśnij/zwolnij                                         |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.095 ... 0.8 MPa<br>-0.95 ... 8 bar<br>-13.775 ... 116 psi |
| Medium robocze                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                   | Możliwa praca na powietrzu olejonym                          |
| Klasa odporności na korozję CRC                   | 1 – Niska odporność na korozję                               |
| Zgodność z PWIS                                   | VDMA24364-Strefa III                                         |
| Klasa Cleanroom                                   | ISO Klasa 4                                                  |
| Temperatura otoczenia                             | -5 ... 60 °C                                                 |
| Waga produktu                                     | 2.04 g                                                       |
| Przyłącze pneumatyczne 1                          | dla przewodu o średnicy zew. 4 mm                            |
| Przyłącze pneumatyczne 2                          | dla przewodu o średnicy zew. 4 mm                            |
| Kolor pierścienia zwalniającego                   | Niebieski                                                    |
| Uwaga dotycząca materiałów                        | Zgodne z RoHS                                                |
| Materiał obudowy                                  | PBT                                                          |
| Materiał pierścienia zwalniającego                | POM                                                          |
| Materiał uszczelnienia przewodu                   | NBR                                                          |
| Materiał elementów blokady przewodu               | Stal nierdzewna                                              |