


Cewka

VACC-S13-11-K4-1-NM4A

Numer części: 8114078

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Czas pracy ciągłej	100 %
Wymagany pobór prądu	16 mA
Klasa izolacji	H
Maks. moc wejściowa	1,2 W
Maks. napięcie wejściowe	32 V
Maks. prąd wejściowy	0,2 A
Charakterystyka cewki	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
Efektywna pojemność	Pomijalnie mały
Efektywna indukcyjność	Pomijalnie mały
Dopuszczalne wahanía napięcia	-15 % / +10 %
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Certyfikat	DNV 17.0043X
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Ex-Temperatura otoczenia	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	330 g
Przyłącze elektryczne	Skrzynka z zaciskami, gwint dla kabla M20x1,5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS