


# Elektryczna płyta przyłączeniowa VAVE-K1-7-5YL1-LR

Numer części: 8115100

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	7
Charakterystyka kabla	Basic
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla napięcia roboczego
Dodatkowe funkcje	Redukcja prądu podtrzymania
Wyświetlanie stanu sygnału	LED
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 26 V
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięć	II
Dopuszczenie	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	≥ 11 mm
Promień gięcia, kabel zainstalowany elastycznie	≥ 16.5 mm
Waga produktu	3.3 g
Przyłącze elektryczne	2-pin Dwie żyły Wolny koniec
Budowa kabla	2x0,08
Średnica kabla	1.1 mm
Długość kabla	0.5 m
Przyłącze uziemienia	Nie występuje
Sposób montażu	slip-on Wciśnij i obróć
Kolor obudowy	Czarny
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA PC
Materiał izolacji	PVC