


# Przekładnia EMGA-80-P-G8-SAS-100

Numer części: 8141750

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	80 mm
Wielkość kołnierza silnika	100 mm
Luz skrzętny	0.12 deg
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	8:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	7 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	50 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.37 kgcm <sup>2</sup>
Maks. moment obrotowy napędu	80 Nm
Maks. współczynnik sprawności	97 %
Odporność na skręcanie	8.4 Nm/arcmin
Waga produktu	2 300 g
Interfejs przekładnia-napęd	80G 100A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS