


# Przekładnia EMGA-60-P-G12-SST-57

Numer części: 8141765

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	60 mm
Wielkość kołnierza silnika	57 mm
Luz skrzętny	0.17 deg
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	12:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	13 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	44 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.118 kgcm <sup>2</sup>
Maks. moment obrotowy napędu	70 Nm
Maks. współczynnik sprawności	96 %
Odporność na skręcanie	2.8 Nm/arcmin
Waga produktu	1 100 g
Interfejs przekładnia-napęd	60G 57A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS