

Cewka

VACC-S13-18-K4-1UF-NM4ME

Numer części: 8118327

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Wewnętrzny bezpiecznik	Bezpiecznik
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Charakterystyka cewki	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, moc 1,8 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	-15 % / +10 %
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Certyfikat	INMETRO DNV 17.0042X
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	ExtbIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Ex-Temperatura otoczenia	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	330 g
Przyłącze elektryczne	Skrzynka z zaciskami, gwint dla kabla M20x1,5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS