


# Zespół płyty adaptera EHAM-MA-E19-25-C11

Numer części: 8140774

FESTO



## Karta danych

| Cecha                           | Wartość                                 |
|---------------------------------|---|
| Wielkość                        | 20<br>25<br>26<br>32                    |
| Pozycja zabudowy                | Pionowa                                 |
| Konstrukcja                     | Zespół mocujący                         |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję        |
| Zgodność z PWIS                 | VDMA24364-B2-L                          |
| Temperatura otoczenia           | -20 ... 80 °C                           |
| Waga produktu                   | 71 g                                    |
| Sposób montażu                  | Przy pomocy otworów przelotowych i śrub |
| Kod interfejsu, podstawowy      | E8-35                                   |
| Kod interfejsu, układ           | E8-35                                   |
| Uwaga dotycząca materiałów      | Zgodne z RoHS                           |
| Materiał płyty adaptera         | Anodowane aluminium                     |
| Materiał śrub                   | Stal                                    |
| Materiał elementów centrujących | Stal wysokostopowa                      |