


Przekładnia EMGA-40-A-G8-40P

Numer części: 8141732

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Wielkość kołnierza przekładni | 40 mm |
| Wielkość kołnierza silnika | 40 mm |
| Luz skrzętny | 0.35 deg |
| Typ przekładni | Przekładnia kątowa |
| Przełożenie przekładni | 8:1 |
| Maks. prędkość obrotowa napędu | 18 000 1/min |
| Temperatura robocza przekładni | -25 ... 90 °C |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Ciągły moment wyjściowy | 6 Nm |
| Masowy moment bezwładności przekładni | 0.032 kgcm ² |
| Maks. moment obrotowy napędu | 10 Nm |
| Maks. współczynnik sprawności | 92 % |
| Odporność na skręcanie | 0.7 Nm/arcmin |
| Waga produktu | 500 g |
| Interfejs przekładnia-napęd | 40G 40P |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |