

Wyłącznik zbliżeniowy SDBF-FDS-1L-NU-K-9-N-LE

Numer części: 8161168

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Konstrukcja blokowa
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Mierzona wielkość	Położenie
Sposób pomiaru	Magneto rezystancyjny
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia Fahrenheit	-4 ... 176 °F
Wyjście dwustanowe	NPN
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Czas włączania	1.5 µs
Czas wyłączenia	0.5 µs
Maks. prąd wyjściowy	1 A
Maks. moc przełączania DC	24 W
Spadek napięcia	0.5 V
Zabezpieczenie przed zwarcie	Brak
Zakres napięcia roboczego DC	6 ... 24 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Brak
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Kabel
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Wolny koniec
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Kierunek przyłącza wyjściowego	W poprzek
Kolor powłoki kabla	Szary
Materiał powłoki kabla	PVC
Sposób montażu	Zamocowany
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kolor obudowy	Czarny
Materiał obudowy	PA
Wskaźnik stanu przełączania	LED
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-4 ... 176 °F
Stopień ochrony	IP67 NEMA 4
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III