

# Panel operatorski CDPX-X-E2-W-15-EX2

Numer części: 8155222

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	399 mm
Głębokość zabudowy	17 mm
Wysokość	248 mm
Długość	43 mm
Maks. grubość panelu przedniego	26 mm
Zegar czasu rzeczywistego	Tak
Obsługiwane protokoły PLC	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odchyłka zegara czasu rzeczywistego	< 100 ppm przy 25°C
Liczba kolorów	16 M
Wyświetlacz	Z podświetleniem tła
Typ wyświetlacza	Kolorowy TFT
Właściwości wyświetlacza	Touchscreen
Wielkość wyświetlacza	15,6"
Bateria podtrzymująca	Bateria Li, możliwość ładowania
Rozdzielczość wyświetlacza	1366x768 pikseli
Pobór mocy	23 W
Dopuszczenie	c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-30 ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 85 % Bez kondensacji
Stopień ochrony	IP67
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-20 ... 55 °C
Uwaga odnośnie temperatury otoczenia	Przy montażu pionowym
Waga produktu	4 000 g
Interfejs USB	Tak
Interfejs Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Sposób montażu	Interfejs VESA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Oprogramowanie do programowania	Designer Studio
Dane CPU	2 GB RAM