

Płyta łączeniowa VABX-A-P-EL-E12-MS6-SHUH

Numer części: 8188448
Nowość

FESTO

Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. liczba cewek zaworów	24
Wymiary B x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Uwaga dot. napięcia roboczego	Wymagane zasilacze SELV/PELV Zwrócić uwagę na spadek napięcia
Dopuszczenie	RCM Mark
Znak KC	KC-EMV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi EMC Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	5 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Maks. moment dokręcający przy montażu na ścianę	6 Nm
Waga produktu	131.1 g
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Sub-D
Wyprowadzenie kabla	Proste
Sposób montażu płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	für Cartridge 15 mm
Przyłącze pneumatyczne 5	für Cartridge 15 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Wzmocnione PA
Materiał pokrywy	Wzmocnione PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał tuleji	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał klipsa	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał nakrętki	Stal wysokostopowa, nierdzewna