

Rura metalowa pokryta tworzywem PM-6

Numer części: 9087

FESTO

jest odpowiedni do stosowania z złączkami wtykowymi QS.



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica zewnętrzna	8 mm
Przeptyw powiązany z promieniem gięcia	25 mm
Średnica wewnętrzna	5.2 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 30 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-29 ... 65 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.032 kg/m
Kolor	Czarny
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał przewodu	Stop aluminium PE