



válvula solenoide MFH-5-PK-3-L

Código da peça: 11546

FESTO

com acionamento auxiliar manual, sem bobina magnética e sem conector fêmea.

Bobina e conector devem ser pedidos separadamente.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias, monoestável
Vazão nominal padrão	105 l/min
Pressão de trabalho	1,5 ... 8 bar
Princípio construtivo	Assento de válvula
Dímetro nominal	2,5 mm
Princípio de vedação	não temperado
Tempo de comutação, desligado	22 ms
Tempo de comutação, ligado	14 ms
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Peso do produto	270 g
Tipo de fixação	na base de conexão em trilho para montagem com furo passante Opcional:
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Conexão pneumática 3	PK-3
Conexão pneumática 4	PK-3
Conexão pneumática 5	PK-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio anodizado
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Alumínio anodizado