

Sprzęgło elastyczne DARP-M6-F

Numer części: 8170115
Nowość

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M6
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F5a
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	25 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał panewki	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał sferycznej podkładki	Stal do nawęglania
Materiał czopa kulistego	Stal do nawęglania
Materiał nakrętki	Stal wysokostopowa, nierdzewna