


flange do motor EAMF-A-48C-60G/H

Código da peça: 1460111

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|----------------|
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 224 g |
| Código da interface do motor in | 60G 60H |
| Código da interface do corpo do acoplamento | 48C |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |