


válvula reguladora de fluxo GRLO-M5-PK-3-B

Código da peça: 151182

FESTO

, conexão com livre posicionamento 360°



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de regular
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	PK-3
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	83 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Diâmetro nominal	2 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão normal na direção da regulação 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Torque máximo	1,5 Nm
Peso do produto	10 g
Material do bujão roscado	Latão níquelado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do parafuso de regulação	Latão
Material da conexão articulada	Injetados de zinco