


servomotor EMMS-AS-140-S-HS-RR-S1

Código da peça: 1574620
Produto a ser descontinuado
sem engrenagem.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-40 ... 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Conforme norma	IEC 60034
Classe de proteção isolante	F
Classe de medição conforme EN 60034-1	S1
Monitoramento da temperatura	Resistência PTC
Classe de proteção	IP65
Técnica de conexão elétrica	Conector
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Tensão nominal c.c.	565 V
Tipo de comutação da bobina	Estrela interna
Quantidade de pares do polo	6
Torque de paralisação	11,2 Nm
Torque nominal	9,55 Nm
Torque máximo	25,6 Nm
Velocidade nominal de rotação	2.600 1/min
Rotação máxima	3.060 1/min
Potência nominal motor	2.600 W
Corrente nominal do motor	4,4 A
Corrente de pico	15 A
Constante de motor	2,166 Nm/A
Tensão constante, fase-a fase	130,69 mV/min
Resistência da bobina fase-fase	3,39 Ohm
Indutividade da bobina fase-fase	20,5 mH
Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido	8 kgcm ²
Peso do produto	9.840 g
Carga do eixo axial admissível	200 N
Carga de eixo radial admissível	780 N
Sensor de posição do rotor	Resolver
Interface do encoder de posição do rotor	Sinais analógicos SIN/COS
Princípio de medição do encoder de posição do rotor	indutivo
MTTF, subcomponente	114 anos, encoder rotativo de posição
MTTFd, subcomponente	228 anos, encoder rotativo de posição
Eficiência energética	ENEFF (CN) / Class 2