

servomotor EMMS-AS-100-L-HS-RRB-S1

Código da peça: 1562975

FESTO

sem engrenagem.



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-40 ... 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Conforme norma	IEC 60034
Classe de proteção isolante	F
Classe de medição conforme EN 60034-1	S1
Monitoramento da temperatura	Resistência PTC
Classe de proteção	IP65
Técnica de conexão elétrica	Conector
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Tensão operacional nominal c.c.	565 V
Tensão nominal c.c.	565 V
Tipo de comutação da bobina	Estrela interna
Quantidade de pares do polo	6
Torque de paralisação	10,94 Nm
Torque nominal	7,51 Nm
Torque máximo	39,8 Nm
Velocidade nominal de rotação	3.000 1/min
Rotação máxima	3.360 1/min
Potência nominal motor	2.360 W
Corrente nominal do motor	3,8 A
Corrente de pico	24,8 A
Constante de motor	1,993 Nm/A
Tensão constante, fase-a-fase	118,77 mVmin
Resistência da bobina fase-fase	2,84 Ohm
Indutividade da bobina fase-fase	10,5 mH
Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido	7,34 kgcm ²
Peso do produto	9.630 g
Carga do eixo axial admissível	150 N
Carga de eixo radial admissível	650 N
Sensor de posição do rotor	Resolver
Interface do encoder de posição do rotor	Sinais analógicos SIN/COS
Princípio de medição do encoder de posição do rotor	indutivo
Torque de fixação de freio	9 Nm
Tensão de serviço c.c. para freios	24 V
Consumo de potência, freio	18 W
Momento de inércia do freio	0,54 kgcm ²
Ciclos de comutação do freio de motor	10 milhões de acionamentos sem carga (sem trabalho de fricção)
MTTF, subcomponente	114 anos, encoder rotativo de posição 3356 anos, freio de motor
MTTFd, subcomponente	228 anos, encoder rotativo de posição