

cabo de conexão NHSB-A1-15-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Código da peça: 1686610

FESTO

adequado pneumaticamente/eletricamente para atuador linear DFPI-...-E-...P, comprimento 15 m.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Comprimento do tubo de proteção | 15 m |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Uso em áreas externas | C1 - locais protegidos das intempéries |
| Faixa de tensão operacional c.c. | 0 ... 30 V |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Umidade relativa do ar | 5 - 100 % Condensado |
| Classe de proteção | IP65 IP67 IP69K NEMA 4 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos | -5 ... 60 °C |
| Conexão elétrica 1 | Conector reto, 3 pinos |
| Conexão elétrica 2 | sem conector, 3 fios |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Conexão pneumática | para tubos com diâmetro externo de 8 mm |
| Raio de curvatura mínimo do cabo | 100 mm |
| Estrutura do cabo | 3x0,75 |
| Peso do produto | 3.750 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do conduíte | PA |
| Material do conector do conduíte de proteção | PA |
| Material da blindagem de cabo | PVC |
| Material das vedações | TPE |