

# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-S62-60G-177

Código da peça: 1587411

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



## Ficha técnica

| Característica                  | Valor                 |
|---------------------------------|-----------------------|
| Dimensões                       | 86                    |
| Posição de instalação           | Nos dois lados        |
| Relação de transmissão          | 1:1                   |
| Rotação máxima                  | 5.000 1/min           |
| Conformidade LABS               | VDMA24364-Zona III    |
| Temperatura de armazenamento    | -25 ... 60 °C         |
| Umidade relativa do ar          | 0 - 95 %              |
| Classe de proteção              | IP40                  |
| Temperatura ambiente            | -10 ... 60 °C         |
| Momento de inércia              | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque de acionamento sem carga | 0,25 Nm               |
| Torque transferível             | 9,5 Nm                |
| Peso do produto                 | 3.300 g               |
| Código da interface do atuador  | S62                   |
| Código da interface do motor in | 60G                   |
| Observações sobre material      | Conforme RoHS         |