

atuador de êmbolo duplo DPZ-16-80-P-A-S2

Código da peça: 159871

FESTO

com duas hastes de atuador paralelas, para detecção sem contato mecânico, com anéis de amortecimento elásticos nas posições finais.



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	80 mm
Faixa de posição final ajustável / comprimento	10 mm
Diâmetro do êmbolo	16 mm
Modo de operação da unidade de acionamento	elemento de fixação
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia deslizante
Princípio construtivo	Guia
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Variantes	Haste passante
Pressão de operação Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Energia de impacto nas posições finais	0,15 Nm
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno	180 N
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	180 N
Conexões alternativas	Veja desenho do produto
Conexão pneumática	M5
Material da proteção	Liga de alumínio
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Liga de alumínio
Material da haste do pistão	Aço alta liga, inoxidável