

filtro regulador

LFR-1/8-D-5M-MINI-NPT

Código da peça: 173760

Classic - não usar para novos projetos

com copo de proteção metálico e manômetro, grau de filtração 5 µm.
Com dreno manual.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Mini
Série	D
Posição de instalação	vertical
Grau de filtração	5 µm
Dreno	contato momentâneo manual
Volume máximo do condensado	22 cm ³
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Pressão de trabalho	1 ... 16 bar
Histerese de pressão máxima	0,2 bar
Vazão nominal padrão	650 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	460 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com cantoneira de fixação Opcional:
Conexão pneumática 1	1/8 NPT
Conexão pneumática 2	1/8 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Injetados de zinco
Material do copo	PC